

ケイワークス通信

スタッフ紹介

～社内のあれこれ、ちょっと気になる事お伝えします～vol.⑥

今月は、Cr-Br班の『田口 正貴』のご紹介です。

一度技工の世界から離れ、再び歯科技工士となって働いている田口さん。他職種を経験しているので、物の見方が多角的でシャープなのが彼の特徴です。この仕事の魅力について、彼に聞いて見ました。

「以前、院内ラボで一緒に働いていた時の先生の一言が印象に残っています。

『技工士は顔が見えないって大変だよな』と。

『ドクターは顔や容姿がキッカケで仕事を取れたりするが、技工士はそうじゃない。

お前は勿体無いよなあ』」そんな言葉をかけられた田口さん。

「確かに院内ラボにいたり、直接セット時に立会いに行かなければ患者さんの顔は拝見できない。だからこそ、自分の顔が見えなくても患者さんのお役に立てるように、満足してもらえるように、笑顔になってもらえるように、善くも悪くも自分の実力次第で可能性の開ける仕事だからこそ、この仕事に魅力を感じ、再び技工の世界に戻って来たのだと思います。」と、答えてくれました。仕事ぶりも外見も男前な今後の彼の活躍に、ご期待ください！！



話しかけやすく、ゆったりとした雰囲気ですが、仕事にはめっちゃめっちゃ熱い男です。

☆気になるシリーズ☆～製作日数カレンダーの見方について～

皆さんの気になっている『どうやって見るの？』との質問にお答えして行きたいと思います。

製作日数カレンダーを参考にアポイントをとっていただきますよね、その内容を詳しく紐解いて行きたいと思います。

①インレー、クラウン（パラ・ゴールド）
メタルコア（パラ・シルバー） ファイバーコア

②硬質レジン前装冠（上下両側3番まで）
硬質レジンクラウン（唇頬側面のみ硬質レジン）

③ハイブリット前装冠
※（ハイブリットとは超微粒子のセラミックフィラーを配合しよりセラミックに近づけた硬質レジン）

④ハイブリットインレー
前述した通りの材質で形態がインレー

⑤クラウンブリッジ、フレーム試適
（メタルボンド含む）フレームのみ作製して試適まで

⑥メタルボンド・ビスケットベイク
完成の一手手前（素焼き試適とも言い、陶材を盛り付けるがツヤ出しをする前の状態）

⑦メタルボンド完成まで
その通り完成まで。ビスケット試適後は1日ほど納期が短くなる

⑧オールセラミックスクラウン（1～2歯）、ラミネート（1～2歯）
オールセラミッククラウンと、ラミネート※（ラミネートとは薄いセラミックスを、一層削った唇側面に爪のように貼り付ける審美的な治療によく使われるタイプのもの）
⑧⑨は、フルジルコニア、ジルコール、ポーセレンクラウン、PFZ（ポーセレンフェーズドジルコニア）など、総称が様々ありますが、それらが対象です。

⑨オールセラミックスクラウン（3～6歯）

⑩オールセラミックスインレー、e-max
こちらの欄はe-max（ニケイ酸リチウム）のインレー、クラウンの欄を担って居ます。

ケイワークス 製作日数表（アポ時間無）

2017/04

◎印象日及びシテキ日から製作日数を加算した日付を次回の約束日としてください。休日の場合次日にしてください

◎お急ぎのケースに関しましては出来るだけ対応いたします。事前にご連絡いただくと助かります。

* 歯数の多いもの、難易度の高いものにつきましてはご連絡いただければ幸いです。

	製作物	歯数・個数	最短日数	備考
クラウン・ブリッジ	インレー・クラウン・メタルコア・ファイバーコア	1～3歯	7日	例)1日印象の場合8日
	インレー・クラウン・メタルコア・ファイバーコア	4～6歯*	7日	
	硬質レジン前装・Cr	1～2歯	9日	
	硬質レジン前装・Cr	3～6歯	9日	
	ハイブリッド前装・Cr	1～3歯	9日	
	ハイブリッド前装・Cr	4～6歯*	9日	
	ハイブリッド・インレー	1～4歯*	9日	
	Cr-Br・フレームシテキ(MB含む)	1～3歯	9日	
	Cr-Br・フレームシテキ(MB含む)	4～6歯*	9日	
	メタルボンド・ビスケットベイク	1～2歯	9日	フレームシテキ後は8日
義歯	メタルボンド・ビスケットベイク	3～6歯*	9日	フレームシテキ後は9日
	メタルボンド・完成まで	1～2歯	9日	ビスケットシテキ後は8日
	メタルボンド・完成まで	3～6歯*	10日	ビスケットシテキ後は9日
	オールセラミックス・クラウン・ラミネート	1～2歯	12日	CAD/CAM使用
	オールセラミックス・クラウン	3～6歯*	14日	CAD/CAM使用
	オールセラミックス・インレー-emax	1～4歯*	9日	
	トレー・咬合床	1～2個	7日	
	義歯・配列シテキ	前歯	9日	
	義歯・配列シテキ	前歯・臼歯	9日	
	金属床・フレームシテキ		14日	
インプラント	金属床・フレームシテキ(ヒックアップ印象)		14日	
	義歯・仕上げ完成(シテキ無し)		14日	
	義歯・シテキ後の仕上げ完成		10日	
	インプラント・フレームシテキ	1～3歯	12日	CAD/CAM使用
	インプラント・フレームシテキ	4～6歯*	13日	CAD/CAM使用
	インプラント・ビスケットシテキ	1～3歯	13日	フレームシテキ後は8日
	インプラント・ビスケットシテキ	4～6歯*	14日	フレームシテキ後は10日
	インプラント・仕上げ完成	1～3歯	13日	ビスケットシテキ後は7日
	インプラント・仕上げ完成	4～6歯*	14日	ビスケットシテキ後は9日

今回は、クラウン・ブリッジのみの解説とさせていただきます。
次回は、インプラントの箇所を解説して行きます。