

ケイワークス通信


～社内のあるこれ、ちょっと気になる事お伝えします～vol⑧

アンケート結果

ランダムにお声掛けさせていただいた医院さん十数件から、現在使用している印象材についてのアンケートをお伺いした集計結果です。以前より他の医院ではどんな材料を使っているのか気になるというお声をいただきました。より精度のいい印象を採るにはまず、信頼できる材料から。ご参考になれば幸いです。

☆今回スタッフ紹介はお休みです。次回からスタッフのオススメをお伝えしていきます、お楽しみに☆

アルジネート印象材



考察


圧倒的にGCのアロマファインの支持率が高いことがわかります。アルジネートの使用理由とすると・・・

- 1位 材料屋さんに勧められた
- 2位 精度がいいと思った
- 3位 価格がいい

その他…開業当初から何となく使用しているから・寒天との馴染みが良いから

1位は、材料屋さんに勧められたでした。今の流行りや売れ筋などを常に把握しており、直でやり取りがあるのでとても影響力のあるように感じます。

シリコン印象材




3Mのインプリントシリーズが1位と2位を締めました。シリコン印象材の使用理由は・・・

- 1位 操作性で選んだ
- 2位 精度が良いと思った
- 3位 材料屋さんに勧められた

1位は、操作性で選んだです。僅差で精度が良いでした。いくら精度が良くても操作性が悪ければ印象採得時にスムーズに行かずにストレスが掛かります。操作性は重要視されている先生が多いようです。

シリコンバイト



GCのエグザバイトが圧倒的な支持率ですね。

シリコンバイトの使用理由は・・・

- 1位 精度が良いと思った
 - 1位 操作性で選んだ
 - 3位 材料屋さんに勧められた
- その他…大学時代から使っている

1位は、精度が良いと思ったです。咬合採得であれば、まだ精密印象に比べると複雑な動きはしないので、操作性よりは精度にこだわる先生が多いようです。